


Alleen koppeling matrijspaar, signaal

Data Solutions



KENMERKEN

Stel van vervangende mallen ontworpen voor de installatie van brugverbindingen naar de kop van de rail

De verbinding wordt gemaakt binnen de grenzen van de verbindingsplaat

SPECIFICATIES

Materiaal: Grafiet

Table 1/1

Catalogusnummer	Railtype	Aansluitstijl koppelen	Product	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl
SBM456	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	3/4" XS	Reinigingsgereedschap voor matrijs en matrijs	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBM456M	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	3/4" XS	Alleen matrijs	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	3/4" tab	Reinigingsgereedschap voor matrijs en matrijs	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7

Catalogusnummer	Railtype	Aansluitstijl koppelen	Product	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl
SBS5838M	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	3/4" tab	Alleen matrijs	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	Reinigingsgereedschap voor matrijs en matrijs	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839M	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	Alleen matrijs	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBS925	Hoofdruimte	Zonder kop	Reinigingsgereedschap voor matrijs en matrijs	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925M	Hoofdruimte	Zonder kop	Alleen matrijs	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBB492	Hoofdruimte	Zonder kop	Reinigingsgereedschap voor matrijs en matrijs	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBB492M	Hoofdruimte	Zonder kop	Alleen matrijs	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	Reinigingsgereedschap voor matrijs en matrijs	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898M	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	Alleen matrijs	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBTBT71YM	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	Alleen matrijs	#1 concentrisch	8.43mm	T7

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

 WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE