

Monitor, Keyboard, Touchpad, 1 U Drawer

Data Solutions



Designed for standard 19" rackmount designed for comfort
robust design for heavy use or harsh environment operation

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Pull-out 17" TFT color monitor chassis, 1 U (resolution 1280 x 1024; connects to VGA interface)

Keyboard with different language keyboard layout (connects via USB)

Integral touchpad (connects via USB)

Voltage supply: Wide-range input (nominal mains voltage 110 to 240 VAC), Voltage supply 12, 24 and 48 VDC on request

Depth-adjustable mounting for different pitches of server panel/slide mounts; Mounting depth (dimension c = spacing of 19" profiles): dimension c 470 ... 740 mm

SPECIFICATIES

Diepte: 470mm
Producttype: Behuizing/reklade

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Type	Werkt met
-----------------	-----------	---------------------------	-------	-----------	------	-----------

60118-580	1U	1	Gitzwart	RAL 9005	Monitor, toetsenbord, touchpad	19 inch behuizingen
60118-581	1U	1	Gitzwart	RAL 9005	Monitor, toetsenbord, touchpad	19 inch behuizingen
60118-582	1U	1	Gitzwart	RAL 9005	Monitor, toetsenbord, touchpad	19 inch behuizingen

Table 2/2

Catalogusnummer	Type toetsenbord
60118-580	QWERTY VK
60118-581	QWERTZ
60118-582	AZERTY

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Further versions on request. With trackball or numeric pad.

Other Keyboard layouts see user manual.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE