

Neutral Bar for TD Distribution Blocks

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Attaches to four pole distribution blocks for increased wire capacity

Direct electrical connection

Strong mechanical assembly

Transparent protection cover

Halogen free

RoHS compliant


Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	NB-125A	NB-160A
Artikelnummer	563841	563201
Max. nominale stroom, IEC	125A	160A

Catalogusnummer	NB-125A	NB-160A
Weerstand kortdurende stroomsterkte (I _{cw}) 1s	4.5kA	6.2kA
Piekkortsluitstroom (I _{pk})	30kA	35kA
Aantal aansluitingen, lijnzijde	3	4
Draadmaat compacte gevlochten draad, lijnzijde	10 - 25 mm ²	10 - 35 mm ²
Draaddoorsnede gestrande draad, lijnzijde – adereindhuls	6 – 16mm ²	10 – 25mm ²
Aantal aansluitingen, belastingszijde	9	10
Draadmaat compacte gevlochten draad, belastingszijde	2,5 - 6 mm ²	2,5 - 16 mm ²
Draaddoorsnede gestrande draad, belastingszijde – adereindhuls	1,5 – 6 mm ²	1,5 – 16 mm ²
Diepte (D)	37.4mm	41.4mm
Hoogte (H)	34.3mm	34.3mm
Breedte (W)	142mm	170mm
Gewicht eenheid	0.17kg	0.2kg
Voor gebruik met	TD-100-125AL (563830) TD-100-125ALL (563840)	TD-160A (563200) TD-160AL (563990)
Ontvlambaarheidsklasse	UL® 94V-0	UL® 94V-0
Voldoet aan	IEC® 60947-7-1	IEC® 60947-7-1

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE