

nVent CADDY Cat HP J-Haak met Multi-Functionele clip

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Snelle bevestiging aan draadstang of draad

Volledig verstelbaar en gemakkelijk te verplaatsen voor eventuele wijzigingen na de installatie

Biedt een optimale ondersteuning voor gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid, tot en met Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 en glasvezelkabel

Biedt vergeleken met de meeste andere onderbroken kabeldraagsystemen een superieure vulcapaciteit en belasting

Afgeronde randen op de j-haken zorgen voor ondersteuning van een adequate buigradius voor gegevenskabels met hoge doorvoersnelheid

Kosteneffectief alternatief voor dure kabelgoten

Voldoet aan EN 50174-2

Voldoet aan ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 en ANSI®/TIA 569

Meer capaciteit en toepassingsmogelijkheden door de combinatie van 4Z- en 6Z-producten in één verbeterd en efficiënt aanbod

De verbeterde multifunctionele clip maakt een geoptimaliseerde voorraad mogelijk en vermindert tegelijkertijd de planningsrisico's van meerdere SKU's op de werklocatie

SPECIFICATIES

Afwerking: Voorgegalvaniseerd; nVent CADDY Armour

Materiaal: Staal; Spring Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter (Ø)	Zone	Kabelcapaciteit , Cat 5e	Kabelcapaciteit , Cat 6	Kabelcapaciteit , Cat 6A
CAT16HP4Z34	181217	25mm	690mm ²	20	15	10
CAT21HP4Z34	181258	33.3mm	1174mm ²	50	40	25
CAT32HP4Z34	181218	50mm	2561mm ²	90	60	35

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Draadgrootte	Staafmaat (RS)	Statische belasting
CAT16HP4Z34	181217	3.9 – 4.8mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT21HP4Z34	181258	3.9 – 4.8mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT32HP4Z34	181218	3.9 – 4.8mm	4, 6, 8, 10	130N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Onderbroken draagsystemen moeten minimaal om de 1,5 m ondersteuning bieden, in overeenkomst met TIA 569-C.9.7.

Kabelcapaciteit is berekend op basis van een vulratio van 70%.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE