

nVent ERIFLEX Flexbus HCBC-plaat met PE-aansluiting

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Het massief koperen onderdeel zorgt voor een uitstekend elektrisch contact en verhindert de uitzetting van de vlecht tijdens het samenpersen.

Dankzij de HCBC-plaat kan de isolatie van de Flexbus-geleider het aansluitvlak overlappen

HCBC-plaat met PE-verbinding maakt het mogelijk een geleider toe te voegen om neutraal en aarde / aarde te verbinden

Snelle en gemakkelijke installatie

RoHS-conform

Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections

SPECIFICATIES

Materiaal: Koper

Voltooien: Ingeblijkt

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	B	C	D	E
FLEXPLATE50PE	508182	65mm	100mm	45mm	41mm	70mm
FLEXPLATE100PE	508183	115mm	100mm	45mm	51mm	70mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gatgrootte 1 (HS1)	Gatgrootte 2 (HS2)	Dikte (T)	Diameter geleider	Gewicht van de eenheid
FLEXPLATE50PE	508182	10.5mm	14.5mm	5mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²	0.49kg
FLEXPLATE100PE	508183	12.5mm	18.5mm	5mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²	0.71kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Het is verplicht om de HCBC-klem te gebruiken die bij de HCBC-plaat hoort voor een goede aansluiting van de Flexbus-geleider.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE