

# Lichte plafondbeugel voor PEMSA draadkabelgoot

## Data Solutions



### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

Ideaal voor gootbreedtes tot 150 mm

Zijdelingse toegang voor kabelinstallatie

Snelle en veilige "click" installatie

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

### SPECIFICATIES


Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Materiaal | Afwerking               | Lengte 1 (L1) | Lengte 2 (L2) | Breedte (W) |
|-----------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| WBT60COHBRKT    | 820300        | Staal     | Elektrolytisch verzinkt | 80mm          | 55.2mm        | 45mm        |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Hoogte (H) | Gatgrootte (HS) | Statische belasting |
|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------------|
| WBT60COHBRKT    | 820300        | 152mm      | 11mm            | 147N                |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**