

Koppelplaat voor PEMSA draadkabelgoot

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Toegevoegde mechanische koppelingskracht

Werkt met een breed scala aan gootformaten en configuraties

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

SPECIFICATIES

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt


Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Lengte (L)	Breedte (W)	Dikte (T)	Sleufgrootte (SS)
WBTSPBAR30 OBG	820703	Zwart	300mm	22mm	1.5mm	7 x 28 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Lengte (L)	Breedte (W)	Dikte (T)	Sleufgrootte (SS)
WBT SPLBAR30 OEG	820704		300mm	22mm	1.5mm	7 x 28 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE