

Sensor Input Hub

Data Solutions

Sensor Hub to connect 3 sensors on one nVent SCHROFF RackPower PDU Sensor Port.

KENMERKEN

Sensor Hub to connect 3 sensors on one PDU Sensor Port

Black Power coated Housing

For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's

Hot pluggable for easy integration

Operating Temperature range 0 to 65 °C

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Werkt met	Hoogte	Hoeveelheid in verpakking	Stekkertype	Verwijderbare ingangskabel
EA9106	RackPower	270mm	1	RJ45	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE