

Contactdoos met 2 voedingskabels, 3-fasig

Data Solutions



Modulaire, compacte PDU met twee voedingskabelingen die kunnen worden aangesloten op een A- en B-voeding. Ruimtebesparend ontwerp in één chassis.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Horizontale en verticale montage mogelijk

Twee connectorkabels (gehalveerd in lengterichting), 3 m (met open uiteinde), 2 x 3 fasen, 400 VAC (rood, zwart, wit gebied)

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Montagehoogte 1 u.

SPECIFICATIES

Lengte:	1848.5mm
Materiaal:	Aluminium; Polyamide
Kleur:	Grijs; Zwart; Rood
Producttype:	Aansluitstrip

Table 1/2

Catalogusnummer	Type socket	Aantal sockets	Geschakelde uitgangen	AC-spanning	Pakkethoeveelheid	Diepte
-----------------	-------------	----------------	-----------------------	-------------	-------------------	--------

60110-287	IEC C13	48	Nee	400V	1	44mm
60110-286	IEC C13, SCHUKO	36	Nee	400V	1	44mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Voltoeien	Hoogte
60110-287	Geanodiseerd	44mm
60110-286	Geanodiseerd	44mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE