

Aansluitstrip, IEC C13, met meetfunctie

Data Solutions



PDU met lokale vermogensmeter. Relevante vermogensgegevens worden weergegeven op een geïntegreerd display.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Montagehoogte 1 u.

Geïntegreerde meting en weergave via lokale displayeenheid

Aansluitstrips met IEC 60320-C13-aansluitingen

Horizontale en verticale montage

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Type socket	Aantal sockets	Kleur	Geschakelde uitgangen	Lengte
60110-296	Aansluitstrip	IEC C13	8	Grijs	Ja	438.5mm

Table 2/2

Catalogusnummer	AC-spanning	Diepte	Materiaal	Pakkethoeveelheid
60110-296	230V	44mm	Aluminium, Polyamide	1

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE