

Varistar Colocation Cabinet, RAL 7021

Data Solutions



Colocatiekasten met 2, 3 of 4 verdelers in RAL 7021 voor servers terwijl de toegang en bekabeling van de compartimenten worden gescheiden.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Colocatie kasten met compartimenten

Flexibele bekabeling, mogelijk van boven, onder, links of rechts (data- en voedingskabels kunnen afzonderlijk worden aangesloten)

Meerpunts deurslot

Geperforeerde deuren

Beschermingsklasse IP 20

Kleur RAL 7021 (zwart grijs)

SPECIFICATIES

Producttype:	Rek
Framemateriaal:	Staal

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Bekledingsmateriaal	Framekleur	Breedte	Kleurcode fotolijst
10130-202	40U	2000mm	Staal	Zwart grijs	600mm	RAL 7021
10130-203	39U	2000mm	Staal	Zwart grijs	600mm	RAL 7021
10130-204	40U	2000mm	Staal	Zwart grijs	600mm	RAL 7021
10130-205	40U	2000mm	Staal	Zwart grijs	800mm	RAL 7021
10130-206	39U	2000mm	Staal	Zwart grijs	800mm	RAL 7021
10130-207	40U	2000mm	Staal	Zwart grijs	800mm	RAL 7021
10130-208	44U	2200mm	Staal	Zwart grijs	600mm	RAL 7021
10130-209	45U	2200mm	Staal	Zwart grijs	600mm	RAL 7021
10130-210	44U	2200mm	Staal	Zwart grijs	600mm	RAL 7021
10130-211	44U	2200mm	Staal	Zwart grijs	800mm	RAL 7021
10130-212	45U	2200mm	Staal	Zwart grijs	800mm	RAL 7021
10130-213	44U	2200mm	Staal	Zwart grijs	800mm	RAL 7021
10130-214	40U	2000mm	Staal	Zwart grijs	600mm	RAL 7021
10130-215	39U	2000mm	Staal	Zwart grijs	600mm	RAL 7021
10130-216	40U	2000mm	Staal	Zwart grijs	600mm	RAL 7021
10130-217	40U	2000mm	Staal	Zwart grijs	800mm	RAL 7021
10130-218	39U	2000mm	Staal	Zwart grijs	800mm	RAL 7021
10130-219	40U	2000mm	Staal	Zwart grijs	800mm	RAL 7021

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Bekledingsmateriaal	Framekleur	Breedte	Kleurcode fotolijst
10130-220	44U	2200mm	Staal	Zwart grijs	600mm	RAL 7021
10130-221	45U	2200mm	Staal	Zwart grijs	600mm	RAL 7021
10130-222	44U	2200mm	Staal	Zwart grijs	600mm	RAL 7021
10130-223	44U	2200mm	Staal	Zwart grijs	800mm	RAL 7021
10130-224	45U	2200mm	Staal	Zwart grijs	800mm	RAL 7021
10130-225	44U	2200mm	Staal	Zwart grijs	800mm	RAL 7021
10130-257	45U	2450mm	Staal	Zwart grijs	600mm	RAL 7021
10130-258	48U	2450mm	Staal	Zwart grijs	600mm	RAL 7021
10130-259	48U	2450mm	Staal	Zwart grijs	600mm	RAL 7021
10130-260	45U	2450mm	Staal	Zwart grijs	800mm	RAL 7021
10130-261	48U	2450mm	Staal	Zwart grijs	800mm	RAL 7021
10130-262	48U	2450mm	Staal	Zwart grijs	800mm	RAL 7021
10130-269	45U	2450mm	Staal	Zwart grijs	600mm	RAL 7021
10130-270	48U	2450mm	Staal	Zwart grijs	600mm	RAL 7021
10130-271	48U	2450mm	Staal	Zwart grijs	600mm	RAL 7021
10130-272	45U	2450mm	Staal	Zwart grijs	800mm	RAL 7021
10130-273	48U	2450mm	Staal	Zwart grijs	800mm	RAL 7021
10130-274	48U	2450mm	Staal	Zwart grijs	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Catalogusnummer	Kleur bekleding	Kleurcode bekleding	Diepte	Pakkethoeveelheid	Aantal compartimenten	Voltooien
10130-202	Zwart grijs	RAL 7021	1000mm	1	2	Poedercoating
10130-203	Zwart grijs	RAL 7021	1000mm	1	3	Poedercoating
10130-204	Zwart grijs	RAL 7021	1000mm	1	4	Poedercoating
10130-205	Zwart grijs	RAL 7021	1000mm	1	2	Poedercoating
10130-206	Zwart grijs	RAL 7021	1000mm	1	3	Poedercoating
10130-207	Zwart grijs	RAL 7021	1000mm	1	4	Poedercoating
10130-208	Zwart grijs	RAL 7021	1000mm	1	2	Poedercoating
10130-209	Zwart grijs	RAL 7021	1000mm	1	3	Poedercoating
10130-210	Zwart grijs	RAL 7021	1000mm	1	4	Poedercoating
10130-211	Zwart grijs	RAL 7021	1000mm	1	2	Poedercoating
10130-212	Zwart grijs	RAL 7021	1000mm	1	3	Poedercoating
10130-213	Zwart grijs	RAL 7021	1000mm	1	4	Poedercoating
10130-214	Zwart grijs	RAL 7021	1200mm	1	2	Poedercoating
10130-215	Zwart grijs	RAL 7021	1200mm	1	3	Poedercoating
10130-216	Zwart grijs	RAL 7021	1200mm	1	4	Poedercoating
10130-217	Zwart grijs	RAL 7021	1200mm	1	2	Poedercoating
10130-218	Zwart grijs	RAL 7021	1200mm	1	3	Poedercoating

Catalogusnummer	Kleur bekleding	Kleurcode bekleding	Diepte	Pakkethoeveelheid	Aantal compartimenten	Voltooien
10130-219	Zwart grijs	RAL 7021	1200mm	1	4	Poedercoating
10130-220	Zwart grijs	RAL 7021	1200mm	1	2	Poedercoating
10130-221	Zwart grijs	RAL 7021	1200mm	1	3	Poedercoating
10130-222	Zwart grijs	RAL 7021	1200mm	1	4	Poedercoating
10130-223	Zwart grijs	RAL 7021	1200mm	1	2	Poedercoating
10130-224	Zwart grijs	RAL 7021	1200mm	1	3	Poedercoating
10130-225	Zwart grijs	RAL 7021	1200mm	1	4	Poedercoating
10130-257	Zwart grijs	RAL 7021	1000mm	1	2	Poedercoating
10130-258	Zwart grijs	RAL 7021	1000mm	1	3	Poedercoating
10130-259	Zwart grijs	RAL 7021	1000mm	1	4	Poedercoating
10130-260	Zwart grijs	RAL 7021	1000mm	1	2	Poedercoating
10130-261	Zwart grijs	RAL 7021	1000mm	1	3	Poedercoating
10130-262	Zwart grijs	RAL 7021	1000mm	1	4	Poedercoating
10130-269	Zwart grijs	RAL 7021	1200mm	1	2	Poedercoating
10130-270	Zwart grijs	RAL 7021	1200mm	1	3	Poedercoating
10130-271	Zwart grijs	RAL 7021	1200mm	1	4	Poedercoating
10130-272	Zwart grijs	RAL 7021	1200mm	1	2	Poedercoating
10130-273	Zwart grijs	RAL 7021	1200mm	1	3	Poedercoating

Catalogusnummer	Kleur bekleding	Kleurcode bekleding	Diepte	Pakkethoeveelheid	Aantal compartimenten	Voltooien
10130-274	Zwart grijs	RAL 7021	1200mm	1	4	Poedercoating

Table 3/3

Catalogusnummer	Materiaal	Statische belasting
10130-202	Staal	800kg
10130-203	Staal	800kg
10130-204	Staal	800kg
10130-205	Staal	800kg
10130-206	Staal	800kg
10130-207	Staal	800kg
10130-208	Staal	800kg
10130-209	Staal	800kg
10130-210	Staal	800kg
10130-211	Staal	800kg
10130-212	Staal	800kg
10130-213	Staal	800kg
10130-214	Staal	800kg
10130-215	Staal	800kg
10130-216	Staal	800kg

Catalogusnummer	Materiaal	Statische belasting
10130-217	Staal	800kg
10130-218	Staal	800kg
10130-219	Staal	800kg
10130-220	Staal	800kg
10130-221	Staal	800kg
10130-222	Staal	800kg
10130-223	Staal	800kg
10130-224	Staal	800kg
10130-225	Staal	800kg
10130-257	Staal	800kg
10130-258	Staal	800kg
10130-259	Staal	800kg
10130-260	Staal	800kg
10130-261	Staal	800kg
10130-262	Staal	800kg
10130-269	Staal	800kg
10130-270	Staal	800kg
10130-271	Staal	800kg

Catalogusnummer	Materiaal	Statische belasting
10130-272	Staal	800kg
10130-273	Staal	800kg
10130-274	Staal	800kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Zijpaneel moet afzonderlijk worden besteld. Zie Accessoires voor een geschikt kabelpaneel.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE