

Varistar CP 19-inch paneel-/schuifsteun

Data Solutions



Verschuif de mout met instelbare stappen. Montage in kasten van 600 mm breed direct op het frame. Bij een breedte van 800 mm is adaptersteun voor een kleinere breedte nodig, voor montage met dieptebalken voor gedeeltelijke hoogte.

KENMERKEN

19-inch paneel-/schuifsteun met u-indicator

Diepte instelbaar in stappen van 25 mm

In overeenstemming met IEC 60297?1 (DIN 41 494, deel 1)

SPECIFICATIES

Voltooien: Poedercoating
Producttype: Schuifbevestiging
Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode
24630-013	42U	2000mm	4	Jet Black	RAL 9005
24630-015	52U	2450mm	4	Jet Black	RAL 9005
24630-014	47U	2200mm	4	Jet Black	RAL 9005

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE