

Varistar CP basis/Plinth

Data Solutions

Een steun maakt functionele opslag van overtollige kabels mogelijk en beschermt het onderste deel van de kast tegen knaagdieren.



KENMERKEN

2 ondersteuningsprofielen, voor voor en achter

Statisch draagvermogen 1000 kg

SPECIFICATIES

Producttype: Kast/rekbasis

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Diepte
24630-067	200mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	
24630-034	100mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	600mm
24630-066	200mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	
24630-065	100mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Diepte
24630-037	200mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	
24630-036	200mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	

Table 2/2

Catalogusnummer	Voltooien	Type
24630-067	Poedercoating	Base Plinth, Gewoon
24630-034	Poedercoating	Base Plinth, Geperforeerd
24630-066	Poedercoating	Base Plinth, Gewoon
24630-065	Poedercoating	Base Plinth, Gewoon
24630-064	Poedercoating	Base Plinth, Gewoon
24630-037	Poedercoating	Base Plinth, Geperforeerd
24630-036	Poedercoating	Base Plinth, Geperforeerd
24630-035	Poedercoating	Base Plinth, Geperforeerd

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de zijafwerking afzonderlijk.

Kan niet worden gebruikt in combinatie met zwenkwielen

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE