

Varistar CP Double Steel Door, Plain, 3-Point Locking

Data Solutions



Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking for applications with IP 20 protection.

KENMERKEN

Double steel door with 3 point locking for IP 20 protection class

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

SPECIFICATIES

Type vergrendeling: 3-punts vergrendeling

Producttype: Kastdeur

Beschermingsklasse: IP20

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode
21630-086	42U	2000mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-087	47U	2200mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode
21630-088	52U	2450mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-089	42U	2000mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-090	47U	2200mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-091	52U	2450mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-440	24U	1200mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-441	24U	1200mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-442	29U	1400mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-443	29U	1400mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-444	33U	1600mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-445	33U	1600mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-446	38U	1800mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-447	38U	1800mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021

Table 2/2

Catalogusnummer	Voldoet aan	Afwerking	Type	Werkt met
21630-086	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Gepoedercoat	Dubbele stalen deur	Varistar CP
21630-087	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Gepoedercoat	Dubbele stalen deur	Varistar CP
21630-088	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Gepoedercoat	Dubbele stalen deur	Varistar CP
21630-089	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Gepoedercoat	Dubbele stalen deur	Varistar CP
21630-090	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Gepoedercoat	Dubbele stalen deur	Varistar CP

Catalogusnummer	Voldoet aan	Afwerking	Type	Werkt met
21630-091	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Gepoedercoat	Dubbele stalen deur	Varistar CP
21630-440	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Gepoedercoat	Dubbele stalen deur	Varistar CP
21630-441	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Gepoedercoat	Dubbele stalen deur	Varistar CP
21630-442	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Gepoedercoat	Dubbele stalen deur	Varistar CP
21630-443	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Gepoedercoat	Dubbele stalen deur	Varistar CP
21630-444	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Gepoedercoat	Dubbele stalen deur	Varistar CP
21630-445	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Gepoedercoat	Dubbele stalen deur	Varistar CP
21630-446	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Gepoedercoat	Dubbele stalen deur	Varistar CP
21630-447	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Gepoedercoat	Dubbele stalen deur	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

24U - 33U IP20 deors have 2 hinges, 38U - 52U IP20 deors have 3 hinges to ensure robust IP20 closing structures for taller cabinets

Please order lever handle 24630003 and the DIN lock separately if you want to replace the 1333 DIN lock lever handle

Please purchase the grounding kit separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE