

Varistar CP Flat Top-klep gesloten

Data Solutions



Vlakke bovenkap voor Varistar CP-kasten zonder kabelingangszones.

KENMERKEN

Vlakke bovenklep gesloten

SPECIFICATIES

Producttype: Bovenklep kast/rek
Kleurcode: RAL 7021
Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Beschermingsgraad	Pakkethoeveelheid	Kleur	Voltooien
21630-128	600mm	1000mm	IP20	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-129	600mm	1100mm	IP20	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-130	600mm	1200mm	IP20	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-131	800mm	1000mm	IP20	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-132	800mm	1100mm	IP20	1	Zwart grijs	Poedercoating

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Beschermingsgraad	Pakkethoeveelheid	Kleur	Voltooien
21630-133	800mm	1200mm	IP20	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-186	600mm	600mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-187	600mm	800mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-188	600mm	900mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-189	600mm	1000mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-190	600mm	1100mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-191	600mm	1200mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-192	800mm	600mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-193	800mm	800mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-194	800mm	900mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-195	800mm	1000mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-196	800mm	1100mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-197	800mm	1200mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-254	600mm	600mm	IP20	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-255	600mm	800mm	IP20	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-256	600mm	900mm	IP20	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-257	800mm	600mm	IP20	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-258	800mm	800mm	IP20	1	Zwart grijs	Poedercoating

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Beschermingsgraad	Pakkethoeveelheid	Kleur	Voltooien
21630-259	800mm	900mm	IP20	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-260	600mm	300mm	IP20	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-315	600mm	300mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-557	600mm	300mm	IP55	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-558	600mm	600mm	IP55	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-559	600mm	800mm	IP55	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-560	600mm	900mm	IP55	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-561	600mm	1000mm	IP55	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-562	600mm	1100mm	IP55	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-563	600mm	1200mm	IP55	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-564	800mm	600mm	IP55	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-565	800mm	800mm	IP55	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-566	800mm	900mm	IP55	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-567	800mm	1000mm	IP55	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-568	800mm	1100mm	IP55	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-569	800mm	1200mm	IP55	1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-570	600mm	300mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-571	600mm	600mm		1	Zwart grijs	Poedercoating

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Beschermingsraad	Pakkethoeveelheid	Kleur	Voltooien
21630-572	600mm	800mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-573	600mm	900mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-574	600mm	1000mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-575	600mm	1100mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-576	600mm	1200mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-577	800mm	600mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-578	800mm	800mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-579	800mm	900mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-580	800mm	1000mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-581	800mm	1100mm		1	Zwart grijs	Poedercoating
21630-582	800mm	1200mm		1	Zwart grijs	Poedercoating

Table 2/2

Catalogusnummer	Type	Werkt met
21630-128	Gesloten	Varistar CP
21630-129	Gesloten	Varistar CP
21630-130	Gesloten	Varistar CP
21630-131	Gesloten	Varistar CP
21630-132	Gesloten	Varistar CP
21630-133	Gesloten	Varistar CP

Catalogusnummer	Type	Werkt met
21630-186	Gesloten	Varistar CP
21630-187	Gesloten	Varistar CP
21630-188	Gesloten	Varistar CP
21630-189	Gesloten	Varistar CP
21630-190	Gesloten	Varistar CP
21630-191	Gesloten	Varistar CP
21630-192	Gesloten	Varistar CP
21630-193	Gesloten	Varistar CP
21630-194	Gesloten	Varistar CP
21630-195	Gesloten	Varistar CP
21630-196	Gesloten	Varistar CP
21630-197	Gesloten	Varistar CP
21630-254	Gesloten	Varistar CP
21630-255	Gesloten	Varistar CP
21630-256	Gesloten	Varistar CP
21630-257	Gesloten	Varistar CP
21630-258	Gesloten	Varistar CP
21630-259	Gesloten	Varistar CP

Catalogusnummer	Type	Werkt met
21630-260	Gesloten	Varistar CP
21630-315	Gesloten	Varistar CP
21630-557	Gesloten	Varistar CP
21630-558	Gesloten	Varistar CP
21630-559	Gesloten	Varistar CP
21630-560	Gesloten	Varistar CP
21630-561	Gesloten	Varistar CP
21630-562	Gesloten	Varistar CP
21630-563	Gesloten	Varistar CP
21630-564	Gesloten	Varistar CP
21630-565	Gesloten	Varistar CP
21630-566	Gesloten	Varistar CP
21630-567	Gesloten	Varistar CP
21630-568	Gesloten	Varistar CP
21630-569	Gesloten	Varistar CP
21630-570	Gesloten	Varistar CP
21630-571	Geperforeerd	Varistar CP
21630-572	Gesloten	Varistar CP

Catalogusnummer	Type	Werkt met
21630-573	Gesloten	Varistar CP
21630-574	Gesloten	Varistar CP
21630-575	Gesloten	Varistar CP
21630-576	Gesloten	Varistar CP
21630-577	Gesloten	Varistar CP
21630-578	Gesloten	Varistar CP
21630-579	Gesloten	Varistar CP
21630-580	Gesloten	Varistar CP
21630-581	Gesloten	Varistar CP
21630-582	Geperforeerd	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE