

Glazen luik Varistar CP met 1-punts vergrendeling

Data Solutions



Varistar CP glazen deur enkelvoudige vergrendeling voor IP 20-toepassingen.

KENMERKEN

St, 1,5 mm

Veiligheidsglas, 6 mm

Klepje van het sleutelslot

Openingshoek 180°

SPECIFICATIES

Producttype: Kastdeur
Materiaal: Staal; Glas
Beschermingsgraad: IP20

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Type vergrendeling	Pakkethoeveelheid	Kleur
21630-016	42U	2000mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-017	42U	2200mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-018	47U	2000mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Type vergrendeling	Pakkethoeveelheid	Kleur
21630-019	47U	2200mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-392	24U	1200mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-393	24U	1200mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-394	29U	1400mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-395	29U	1400mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-396	33U	1600mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-397	33U	1600mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-398	38U	1800mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-399	38U	1800mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-481	24U	1200mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-482	24U	1200mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-483	29U	1400mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-484	29U	1400mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-485	33U	1600mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-486	33U	1600mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-487	38U	1800mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-488	38U	1800mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-489	42U	2000mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Type vergrendeling	Pakkethoeveelheid	Kleur
21630-490	42U	2000mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-491	47U	2200mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-492	47U	2200mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleurcode	Voldoet aan	Voltooien	Type	Werkt met
21630-016	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-017	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-018	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-019	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-392	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-393	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-394	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-395	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-396	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-397	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-398	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-399	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-481	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-482	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP

Catalogusnummer	Kleurcode	Voldoet aan	Voltooien	Type	Werkt met
21630-483	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-484	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-485	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-486	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-487	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-488	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-489	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-490	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-491	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP
21630-492	RAL 7021	IEC 61587-1	Poedercoating	Glazen deur	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

24U - 33U IP20 deuren hebben 2 scharnieren, 38U - 52U IP20 deuren hebben 3 scharnieren voor robuuste IP20 sluitconstructies voor langere kasten

Bestel hendelhendel 24630003 en de DIN-vergrendeling afzonderlijk als u de hendel van de 1333 DIN-vergrendelingshendel wilt vervangen

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE