


Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 1-punts vergrendeling

Data Solutions



Varistar CP geperforeerde stalen deur, IP 20 met enkelvoudige vergrendeling.

KENMERKEN

Geperforeerde stalen deur met eenpuntsvergrendeling voor beschermingsklasse IP 20

Openingshoek 180°

Klepje van het sleutelslot

SPECIFICATIES

Producttype: Kastdeur

Beschermingsgraad: IP20

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Type vergrendeling	Pakkethoeveelheid	Kleur
21630-006	42U	2000mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-007	47U	2200mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-008	52U	2450mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Type vergrendeling	Pakkethoeveelheid	Kleur
21630-013	42U	2000mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-014	47U	2200mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-015	52U	2450mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-408	24U	1200mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-409	24U	1200mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-410	29U	1400mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-411	29U	1400mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-412	33U	1600mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-413	33U	1600mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-414	38U	1800mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-415	38U	1800mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-507	24U	1200mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-508	24U	1200mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-509	29U	1400mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-510	29U	1400mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-511	33U	1600mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-512	33U	1600mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-513	38U	1800mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Type vergrendeling	Pakkethoeveelheid	Kleur
21630-514	38U	1800mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-515	42U	2000mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-516	42U	2000mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-517	47U	2200mm	600mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs
21630-518	47U	2200mm	800mm	Vergrendeling op één punt	1	Zwart grijs

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleurcode	Voltoet aan	Type	Werkt met
21630-006	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-007	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-008	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-013	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-014	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-015	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-408	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-409	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-410	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-411	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-412	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-413	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP

Catalogusnummer	Kleurcode	Voldoet aan	Type	Werkt met
21630-414	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-415	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-507	RAL 7021	IEC 61587-1	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-508	RAL 7021	IEC 61587-1	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-509	RAL 7021	IEC 61587-1	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-510	RAL 7021	IEC 61587-1	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-511	RAL 7021	IEC 61587-1	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-512	RAL 7021	IEC 61587-1	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-513	RAL 7021	IEC 61587-1	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-514	RAL 7021	IEC 61587-1	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-515	RAL 7021	IEC 61587-1	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-516	RAL 7021	IEC 61587-1	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-517	RAL 7021	IEC 61587-1	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-518	RAL 7021	IEC 61587-1	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

24U - 33U IP20 deuren hebben 2 scharnieren, 38U - 52U IP20 deuren hebben 3 scharnieren voor robuuste IP20 sluitconstructies voor langere kasten

Bestel hendelhendel 24630003 en de DIN-vergrendeling afzonderlijk als u de hendel van de 1333 DIN-vergrendelingshendel wilt vervangen

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE