

Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, IP55

Data Solutions



Stalen deur met montageframe aan binnenzijde, 3-punts vergrendeling en met hendel met ingebouwde drukknop.

KENMERKEN

Stalen deur met driepuntsvergrendeling voor beschermingsklasse IP 55

Hendel met ingebouwde drukknop

Openingshoek 180°

SPECIFICATIES

Type vergrendeling: 3-punts vergrendeling

Producttype: Kastdeur

Beschermingsgraad: IP55

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode
21630-171	47U	2200mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-210	24U	1200mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-211	29U	1400mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode
21630-212	33U	1600mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-213	38U	1800mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-214	42U	2000mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-215	47U	2200mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-216	24U	1200mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-217	29U	1400mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-218	33U	1600mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-219	38U	1800mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-220	42U	2000mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021

Table 2/2

Catalogusnummer	Voldoet aan	Voltooien	Type	Werkt met
21630-171	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-210	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-211	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-212	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-213	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-214	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-215	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-216	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP

Catalogusnummer	Voldoet aan	Voltooien	Type	Werkt met
21630-217	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-218	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-219	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP
21630-220	IEC 61587-1	Poedercoating	Stalen deur	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de halve cilinder met DIN-profiel voor de hendel afzonderlijk.

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE