

Greep met 1 gat, GL-stijl



KENMERKEN

Biedt een efficiënt boutoppervlak voor aardings- en vermogenstoepassingen

Elektrolytisch koper

Alleen voor gebruik met nVent ERICO Cadweld type GL-verbindingen

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Type	Hoogte (H)	Lengte (L)
B121CE	183650	Koper	Vertind	NEMA®	11.18 mm	36.58mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Dikte (T)	A	Gatgrootte (HS)	Hoek (a)
B121CE	183650	25.4 mm	3.18 mm	15.9 mm	14.29 mm	90 °


Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Equivalente geleidergrootte
B121CE	183650	80.63mm ²

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Neem contact met ons op voor afmetingen die niet op de lijst vermeld staan.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE