

1-gaats offset greep



KENMERKEN

Biedt een efficiënt boutoppervlak voor aardings- en vermogenstoepassingen

Elektrolytisch koper

Alleen voor gebruik met nVent ERICO Cadweld type LA-verbindingen

SPECIFICATIES

Materiaal: Koper

Afwerking: Vertind

Table 1/2

Catalogusnummer	Type	Hoogte (H)	Lengte (L)	Breedte (W)	Dikte (T)	A
B101CEOL	NEMA®	15.88 mm	63.5mm	25.4 mm	3.18 mm	12.7 mm
B305TC	Niet-NEMA®	20 mm	91.4mm	30 mm	5 mm	15 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	B	C	Gatgrootte (HS)	Hoek (a)	Equivalente geleidergrootte
B101CEOL	25.4 mm	22.23 mm	11.11 mm	45 °	80.63mm ²
B305TC	33.78 mm	39.88 mm	17 mm	45 °	152.23mm ²

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Neem contact met ons op voor afmetingen die niet op de lijst vermeld staan.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE