


Luchtaansluitklem, platte tape



KENMERKEN

Gegoten luchtterminalbasis voor montage op horizontale oppervlakken


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Schroefdraadmaat (TS)	Tapeformaat	A	Hoogte (H)
ATBC15	711160	Loodhoudende Gunmetal	M16	25 x 3 mm	61 mm	24 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gatgrootte (HS)	Gewicht eenheid	Voldoet aan	Diepte (D)	Breedte (W)
ATBC15	711160	6.6 mm	0.37 kg	EN IEC® 62561-1 Klasse H 100kA	100mm	100 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE