

Air Terminal, metrische schroefdraad



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Eindpunten voor blikseminslag voor gebruik met luchtterminals

Inclusief moer voor bevestiging aan luchtterminalbasis

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Draadmaat (TS)	Diameter (Ø)	Hoogte (H)	Gewicht van de eenheid
LPAAR0515	710020	Aluminium	M16	15.88 mm	0.5 m	0.27 kg
LPCAR1010	711100	Koper	M10	11.11 mm	1 m	1.1 kg
LPCAR0510	711080	Koper	M10	11.11 mm	0.5 m	0.48 kg
LPCAR0515	711090	Koper	M16	15 mm	0.5 m	0.73 kg


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Draadmaat (TS)	Diameter (Ø)	Hoogte (H)	Gewicht van de eenheid
LPAAR1015	711070	Aluminium	M16	15.88 mm	1 m	0.53 kg
LPCAR1515		Koper	M16	15 mm	1.5 m	2.32 kg
LPCAR1015	711110	Koper	M16	15 mm	1 m	1.52 kg
LPCAR0615		Koper	M16	15 mm	0.6 m	0.89 kg
LPCAR2015	711010	Koper	M16	15 mm	2 m	3.1 kg

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voldoet aan	Certificeringen
LPAAR0515	710020		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR1010	711100	IEC® EN 62561-2	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR0510	711080	IEC® EN 62561-2	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR0515	711090	IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPAAR1015	711070		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR1515		IEC® 62561-1, EN IEC 62561-2:2018	
LPCAR1015	711110	IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR0615		IEC® 62561-1, EN IEC 62561-2:2018	
LPCAR2015	711010	IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Meerpuntsterminal, metrische draad (CMP163) kan worden gebruikt op de bovenkant van taps toelopende luchtterminals (M16-draads onderdelen van koper).



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE