


Steunplaat voor luchtklemmen, metrische schroefdraad



KENMERKEN

Biedt montagepunt voor luchtterminals waar structureel staal de bliksemafleider is of wanneer de geleider direct op de luchtterminal wordt geklemd


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Schroefdraadmaat (TS)	Diepte (D)	Breedte (W)	Dikte (T)
ASP100TS	102400	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)	M10	90mm	90 mm	3 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gatgrootte (HS)	A	Gewicht eenheid
ASP100TS	102400	7 mm	70 mm	0.43 kg



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE