


BI-metalen kabelconnector, wandmontage



KENMERKEN

Gebruikt om verbindingen te maken tussen koperen en aluminium kabels in een rechte lijn

SPECIFICATIES



Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Diameter geleider	Draadmaat (TS)	Diepte (D)	Hoogte (H)
BIM900	711500	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)	8 mm massief	M6	19mm	19 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gewicht van de eenheid	Voldoet aan
BIM900	711500	76 mm	0.2 kg	IEC® EN 62561-1

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE