

Kabel naar Web van rail compleet lasapparaat, voeding



KENMERKEN

Complete weblasmontage ontworpen voor de installatie van trackcircuits en brugverbindingen met de neutrale as
Is inclusief malreiniger en vuursteen

SPECIFICATIES

Hechtverbindingstijl: W

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Railtype	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Lasstijl	Oriëntatie
PBWH301RH	Graphite, Steel, Thermoplastisch	UIC60	50 mm ² concentrisch	8.89mm	T20	Rechterhand
PBWT202JLH	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Linkerhand
PBWT202JRH	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Rechterhand
PBWT20X5LH	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Linkerhand

Catalogusnummer	Materiaal	Railtype	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Lasstijl	Oriëntatie
PBWT20X5RH	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Rechterhand
PBWT202WLH	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Linkerhand
PBWT202WRH	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Rechterhand
PBWT203SLH	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Linkerhand
PBWT203SRH	Graphite, Steel, Thermoplastisch	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Rechterhand

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE