


# Kabel naar web van railmalpaar, stroom



## KENMERKEN

Vervangend mallenpaar dat is ontworpen voor de installatie van spoorstroomkringen en brugverbindingen naar de neutrale as

In paren verkocht

## SPECIFICATIES

**Materiaal:** Grafiet

**Hechtverbindingstijl:** W

Table 1/1

| Catalogusnummer | Railtype                       | Geleidergrootte                 | Buitendiameter geleider, nominaal | Lasstijl |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|
| PBWX201         | 85 lb tot 141 lb T-railsecties | 35 mm <sup>2</sup> touwslag     | 7.75mm                            | T20      |
| PBWX301         | UIC60                          | 50 mm <sup>2</sup> concentrisch | 8.89mm                            | T20      |
| PBWX3           | 85 lb tot 141 lb T-railsecties | 50 mm <sup>2</sup> touwslag     | 9.13mm                            | T20      |
| PBW2C           | 85 lb tot 141 lb T-railsecties | 1/0 concentrisch                | 9.47mm                            | T20      |
| PBW2G           | 85 lb tot 141 lb T-railsecties | 2/0 concentrisch                | 10.62mm                           | T20      |
| PBW2E           | 85 lb tot 141 lb T-railsecties | 1/0 touwslag                    | 10.87mm                           | T20      |

| Catalogusnummer | Railtype                       | Geleidergrootte              | Buitendiameter geleider, nominaal | Lasstijl |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|
| PBW2J           | 85 lb tot 141 lb T-railsecties | 2/0 touwslag                 | 12.19mm                           | T20      |
| PBWX5           | 85 lb tot 141 lb T-railsecties | 95 mm <sup>2</sup> touwslag  | 12.83mm                           | T20      |
| PBW2Q           | 85 lb tot 141 lb T-railsecties | 4/0 concentrisch             | 13.41mm                           | T20      |
| PBW9F           | 85 lb tot 141 lb T-railsecties | 19/#9 Copperweld             | 14.53mm                           | T20      |
| PBW2S           | 85 lb tot 141 lb T-railsecties | 4/0 touwslag                 | 15.49mm                           | T20      |
| PBXLWX5         | 85 lb tot 141 lb T-railsecties | 95 mm <sup>2</sup> touwslag  | 15.52mm                           | T20      |
| PBWX7           | 85 lb tot 141 lb T-railsecties | 150 mm <sup>2</sup> touwslag | 16mm                              | T20      |
| PBWS7           | 85 lb tot 141 lb T-railsecties | 4/0 samengesteld             | 16.66mm                           | T20      |
| PBW3D           | 85 lb tot 141 lb T-railsecties | 350 kcmil concentrisch       | 17.3mm                            | T20      |
| PBWX8           | 85 lb tot 141 lb T-railsecties | 185 mm <sup>2</sup> touwslag | 17.8mm                            | T20      |
| PBW2W           | 85 lb tot 141 lb T-railsecties | 250 kcmil touwslag           | 19.05mm                           | T20      |
| PBW2W135        | 135 lb Bethlehem               | 250 kcmil touwslag           | 19.05mm                           | T20      |
| PBW2W20AS       | 20 lb ASCE                     | 250 kcmil touwslag           | 19.05mm                           | T20      |
| PBW2W40AS       | 40 lb ASCE                     | 250 kcmil touwslag           | 19.05mm                           | T20      |
| PBW3B           | 85 lb tot 141 lb T-railsecties | 300 kcmil touwslag           | 20.32mm                           | T20      |
| PBW3S           | 85 lb tot 141 lb T-railsecties | 500 kcmil touwslag           | 26.42mm                           | T20      |
| PBW3SZU160      | ZU160 rail                     | 500 kcmil touwslag           | 26.42mm                           | T20      |

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**