


Kabel naar Web van rail vervangen matrijspaar, signaal



KENMERKEN

Vervangend mallenpaar dat is ontworpen voor de installatie van spoorstroomkringen en brugverbindingen naar de neutrale as

In paren verkocht

SPECIFICATIES

Materiaal: Grafiet

Table 1/1

Catalogusnummer	Railtype	Aansluitstijl koppelen	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl	Inclusief bankklemmen
SBB200R	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	10 mm ² gestrand	4.12mm	TB5, T21	Nee
SBB200A	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Ja
SBB200B	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	3/4" tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Ja
SBB200C	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Ja

Catalogusnummer	Railtype	Aansluitstijl koppelen	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl	Inclusief bankklemmen
SBB200C12AS	12 lb ASCE	Tab van 1 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Nee
SBB200D	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 1/2 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Nee
SBB200G	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Nee
SBB200U	RI60	Tab van 1 inch	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Nee
SBB200Y	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	16 mm ² concentrisch	5.18mm	T21, TB5	Nee
SBB200L	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	22 mm ² Ropelay	6.1mm	T21, TB5	Nee
SBB200X	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	25 mm ² gestrand	6.6mm	TB5, T21	Nee
SBB200P	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	35 mm ² concentrisch	7.75mm	T21, TB5	Niet vereist
SBB200E	T-railsecties van 85 lb tot 141 lb	Tab van 1 inch	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB5, T21	Ja

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE