

Kabel naar Web van rail T21 compleet lasapparaat, signaal



KENMERKEN

Complete rechtshandige of linkshandige weblasconstructie ontworpen voor de installatie van trackcircuits en brugverbindingen met de neutrale as van 85 naar 141 lb. rail

Is inclusief malreiniger en vuursteen

SPECIFICATIES

Railtype: T-railsecties van 85 lb tot 141 lb

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Aansluitstijl koppelen	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl
SBTBT21YRH		Staal, Graphite	Tab van 1 inch	16 mm ² concentrisch	5.18mm	T21
SBTBT21YLH		Staal, Graphite	Tab van 1 inch	16 mm ² concentrisch	5.18mm	T21
SBTBT21XRH		Staal, Graphite	Tab van 1 inch	25 mm ² concentrisch	6.6mm	T21
SBWT21W6RH	223217	Staal, Graphite	In het veld gemaakt	50 mm ² vast	8mm	T21
SBWT21W6LH		Staal, Graphite	In het veld gemaakt	50 mm ² vast	8mm	T21

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Oriëntatie
SBTBT21YRH		Rechterhand
SBTBT21YLH		Linkerhand
SBTBT21XRH		Rechterhand
SBWT21W6RH	223217	Rechterhand
SBWT21W6LH		Linkerhand

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE