


Mal secundaire verbindingsgreep



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Gegoten terminalverbindingsgreep met twee bouten op secundaire geleiders

Te gebruiken om metalen objecten, zoals ladders en afvoeren, te verbinden met het bliksembeschermingssysteem

SPECIFICATIES

Afwerking: Kaal
Geleidergrootte, UL: Secundair

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Gatgrootte (HS)	Diepte (D)	Hoogte (H)	Breedte (W)	Gewicht eenheid
LPA555	Aluminium	7.9 mm	19.05mm	19.8 mm	60.33 mm	0.04 kg
LPC555	Messing	7.9 mm	19.05mm	19.8 mm	60.33 mm	0.1 kg

Table 2/2


Catalogusnummer	Certificeringen
-----------------	-----------------

LPA555	
LPC555	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor gebruik bij secundaire verbindingstekabels en -draden met een diameter tot 0,3 inch (7,62 mm).

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE