

Rechte nok voor compressie



KENMERKEN

Vertind ter bescherming tegen corrosie

Gegloeid koper vergemakkelijkt het krimpen

Geoptimaliseerde maten voor de meest efficiënte elektrische geleiding

Beste mechanische gedrag (vibratie/uittrekken); DIN EN 61373 Klasse 1B 'Spoorwegtoepassingen'

Markeringen op de vergrendeling voor krimpen

Consistente materiaaldikte, precieze diameter en accuraat passen van de kabel; DIN46235

SPECIFICATIES

Materiaal: Koper

Voltooiën: Ingeblijkt


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Type aansluiting/aansluiting	Diameter geleider	Grootte van het gat (HS)	Lengte (L)	Breedte (W)
PKS1610H		Zware uitvoering DIN46235	#6 gestrand, 16 mm ² Stranded	10.5 mm	48mm	17 mm
RKS050019H	716546	Standaard	300 mm ² Stranded, 600 kcmil gestrand	13 mm	109mm	43 mm
RKS7012T	716656	Standaard	2/0 Stranded, 70 mm ² gestrand	13 mm	59mm	23 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gereedschap/taarttype
PKS1610H		M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS050019H	716546	M2M or M2H/RKM2, M3H OF M3B/RKM3
RKS7012T	716656	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE