

Rechte compressiegreep, bimetalen



KENMERKEN

Verbindt aluminium kabel met het railnet

Ontworpen voor elektrische stroom die de verbindingen met rails draagt

Permanente aluminium met koper montage (drukgevormd), beschermd tegen corrosie met behulp van kwalitatieve inhibitor (groene hars aangebracht op rand van koperen inzetstuk) toegepast tijdens productiefase

Voor verbindingen van aluminium kabels met DIN 48201, onderdeel 1

Voor ronde geleiders in strengen en voorafgeronde sectorvormige geleiders

Markeringen helpen correct krimpen te garanderen

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Geleidergrootte	Gatgrootte (HS)	Lengte (L)	Breedte (W)
ALCUKS24012	717015	Aluminum, Koper	240 mm ² Stranded, 500 kcmil gevlochten	13 mm	116mm	45 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Type gereedschap/matrijs
ALCUKS24012	717015	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE