

Krimpcompressiegereedschap, werkt op batterij



KENMERKEN

Breed bereik dwarsdoorsnedes

Ergonomisch ontwerp

High-performance 18 VDC lithium-ionaccu voor langer doorwerken

Automatische terugtrekrem (ARS) nadat de verbinding is voltooid

Lichtgewicht en eenvoudig te gebruiken

Inclusief gemakkelijk te dragen koffer

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Toegepaste kracht	Systeem	Sterft	Krimpvorm	Diameter geleider
MLB	716920	50kN	Hydraulisch systeem met batterijvoeding	RKML-serie, PKML series	Zeshoek	#10 gestrand - 500 kcmil gestrand, 6 mm ² Stranded - 240 mm ² Stranded
M3B	716915	120kN	Hydraulisch systeem met batterijvoeding	RKM3-serie, PKM3 series	Zeshoek	#6 gestrand - 800 kcmil gestrand, 16 mm ² Stranded - 400 mm ² Stranded

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE