

Ronde kruisverbinder



KENMERKEN

Kan worden gebruikt voor parallelle of dwarse verbindingen


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Geleidergrootte	Diepte (D)	Breedte (W)
CCR608S		Roestvrij staal 18-8 (EN 1.4305)		6 mm Solid, 8 mm Solid, 8 mm gevlochten	38.1mm	38.1 mm
CCR68CU	101260	Koper		6 mm Solid, 8 mm Solid, 8 mm gevlochten	28mm	28 mm
CCR68GS	101265	Staal	Thermisch verzinkt	6 mm Solid, 8 mm Solid, 8 mm gevlochten	41mm	41 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid
CCR608S		0.05 kg
CCR68CU	101260	0.05 kg
CCR68GS	101265	0.14 kg



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE