

DB grondpunt, één tapeind



Aarden en verbinden zijn een integraal onderdeel van elk modern elektrisch beschermingssysteemontwerp. Een effectief aardingssysteem is een essentiële factor daarin. Een equipotentiaalverbinding tussen alle stroomvoerende elementen in een constructie en de aarde is bijvoorbeeld een vereiste voor de veiligheid van medewerkers in het geval dat een van de schakels in de keten uitvalt.

Een kathodisch beschermingssysteem voorkomt ook corrosieschade aan staalconstructies en bespaart kostbaar onderhoud.

Het is essentieel voor zowel de veiligheid van medewerkers als een betrouwbare bescherming voor vitale apparatuur, en in sommige gevallen om onderbrekingen van de dienstverlening en kostbare uitvaltijd te minimaliseren. Met meer dan een eeuw ervaring in het ontwerpen en fabriceren van verbings- en aardingsoplossingen biedt ERICO een kwaliteitsborgingsysteem dat aansluit op uw behoeften.

KENMERKEN

Voorkeursaardingpunt

Maakt het mogelijk om een aardingsbrug te maken met behulp van nVent ERICO Cadweld-exothermische verbindingen voor bevestigen aan een massieve ronde, getwijnd ronde of vlakke geleider van koper of staal

De moeren en bouten worden los geleverd

De schroefdraadopening is voorzien van een kunststof dop, om binnendringen van beton te voorkomen

SPECIFICATIES

Materiaal: Koper

Table 1/1


Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Draadmaat (TS)
DB16A	166180	55 mm	16 mm	50 mm	M16
DB10A	166120	55 mm	16 mm	50 mm	M10
DB12ABLK		55 mm	16 mm	50 mm	M12

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Draadmaat (TS)
DB12A	166150	55 mm	16 mm	50 mm	M12
DB16ABLK		55 mm	16 mm	50 mm	M16
DB10ABLK		55 mm	16 mm	50 mm	M10

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De constructies bestaan uit geleiders en nVent ERICO Cadweld-verbindingen, die afzonderlijk moeten worden besteld.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE