

Boor afstandsmeter, vier platen



KENMERKEN

Te gebruiken het maken van boringrijen met een nauwkeurigheid van ± 1 mm (0,039")

Gebruikelijke toepassingen zijn onder andere verbindingssplaten en geïsoleerde railverbindingen

SPECIFICATIES

Boorgeleider meegeleverd: Nee

Materiaal: Staal

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Railtype	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	A
DDGNP4AM40	716553	NP4AM	400mm	87.9 mm	50 mm	40 mm
DDGNP4AM45	716554	NP4AM	415mm	87.9 mm	50 mm	45 mm
DDG750900750	716552	STR40	520mm	87.9 mm	50 mm	75 mm
DDG570660570	715268	S49	375mm	119.9 mm	60 mm	57 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	B	C
DDGNP4AM40	716553	40 mm	40 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	B	C
DDGNP4AM45	716554	45 mm	45 mm
DDG750900750	716552	90 mm	75 mm
DDG570660570	715268	66 mm	57 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE