

Boor afstandsmeter, drie platen



KENMERKEN

Te gebruiken het maken van boringrijen met een nauwkeurigheid van ± 1 mm (0,039")

Gebruikelijke toepassingen zijn onder andere verbindingssplaten en geïsoleerde railverbindingen


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Boorgeleider meegeleverd	Railtype	Lengte 1 (L1)	Breedte (W)
DDG630127	715264	Staal	Nee	BS113A, 56E1	530.1 mm	87.9 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte 1 (H1)	A	B
DDG630127	715264	50mm	203 mm	127 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE