

Boor afstandsmeter, twee platen



KENMERKEN

Te gebruiken het maken van boringrijen met een nauwkeurigheid van ± 1 mm (0,039")

Gebruikelijke toepassingen zijn onder andere astellers en wielsensoren

SPECIFICATIES


Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Boorgeleider meegeleverd	Railtype	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Breedte (W)
DDGTIEFEB145	716534	Ja	S49, S54, UIC60	339.1 mm	145 mm	87.9 mm
DDG635119	715263	Nee	B95	319 mm		87.9 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte 1 (H1)	Hoogte 2 (H2)	Grootte van het gat (HS)	A
DDGTIEFEB145	716534	50mm	30mm	13.5 mm	145 mm
DDG635119	715263	50mm			119 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE