

Aardingsklem voor nVent ERICO Hammerlock, Cu-bonded, Cu, 3/4" ø, 1/0-2/0 Stranded

CATALOGUSNUMMER

EHL34C2G



De nVent ERICO Hammerlock onomkeerbare, mechanische verbinding verbindt de aardingsgeleider met de aardingsstang. De ultramoderne Hammerlock is gemaakt van zeer geleidend koper en biedt een verbinding met lage weerstand die is ontworpen om aardingsstroomstoringen en blikseminslag te weerstaan. Het mechanisch robuuste ontwerp van de connector zorgt ervoor dat het hoogste prestatieniveau vele jaren wordt gehandhaafd nadat de verbinding is begraven in de ruwe ondergrondse omgeving.

Het installeren van de Hammerlock is net zo eenvoudig als het slaan met een hamer en vereist geen speciaal gereedschap of training. De Hammerlock kan drie tot vijf keer zo snel worden geïnstalleerd als een aardingsstangklems en biedt een hoogwaardige kwalitatieve aardingsverbinding die gemakkelijk te gebruiken is en 100% van de stroombelastbaarheid van de geleider kan weerstaan.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Onomkeerbare verbinding met uitzonderlijke mechanische sterkte

Snelle en eenvoudige installatie, alleen een hamer nodig

Geen speciale training vereist

Verbinding met lage weerstand

Biedt een visuele indicatie van afgeronde verbinding

Geschikt voor 'T'- of doorvoerverbindingen

Geschikt voor Copperweld® stalen geleiders

PRODUCTKENMERKEN

Type met aardingspen: Met koper verbonden

Materiaal: Koper


Diameter van de aardstang, nominaal: 3/4"

Diameter van de grondstang, werkelijk (Ø): 17.3 mm

Diameter geleider: 1/0 gestrand - 2/0 gestrand; #2 vast

Aantal geleiders: 1

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE