


Kabel naar web van railmalpaar, reserve, Signaal, 85-141 lb T-rail, 1" lip- verbindingsklemstijl, 10 mm² in strengen

CATALOGUSNUMMER

SBB200R



KENMERKEN

Vervangend mallenpaar dat is ontworpen voor de installatie van spoorstroomkringen en brugverbindingen naar de neutrale as

In paren verkocht

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Grafiet

Railtype: T-railsecties van 85 lb tot 141 lb

Aansluitstijl koppelen: Tab van 1 inch

Diameter geleider: 10 mm² gestrand

Buitendiameter geleider, nominaal: 4.12mm

Lassstijl: TB5;T21

Inclusief bankklemmen: Nee

Alleen matrijs: Ja

Lasmateriaal: SB25, afzonderlijk verkrijgbaar

Geleiderhuls: SBS10, afzonderlijk verkrijgbaar

Bond clip: B33810

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE