

ESE-Tester, I-Serie



De nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE)-tester van de I-serie is ontworpen om snel de integriteit van alle nVent ERICO System 1000 ESE-terminals, SIXXi-modellen te testen. Eenvoudig identificeerbare, kleurgecodeerde testresultaten worden weergegeven in de onafhankelijke tester die werkt op een standaard batterij van 9 volt. In geval van een defecte batterij wordt een onderbroken signaal weergegeven om aan te geven dat de batterij moet worden vervangen, waardoor uitvaltijd en kostbare uitval worden voorkomen. In combinatie met de telescopische paal van de nVent ERICO ESE-tester kunt u de ESE-luchtterminal op een hoogte tot 10 meter bereiken.

KENMERKEN

Lichtgewicht en draagbaar

De handheld testunit meet snel het circuit van de ESE-luchtterminal met pulsen

Kleurgecodeerde geleiderkabels voor aansluiting op de ESE-luchtterminal

Bevat twee krokodillenklemmen voor een goede pasvorm op de ESE-luchtterminal

Knipperende, kleurgecodeerde LED-meldingen die de testresultaten van de ESE-luchtterminal aangeven

Ledscherm geeft de batterijstatus en herinneringen voor vervanging van zorgverleners aan

Responstijd van ongeveer zes seconden voor een gestabiliseerde meting

Extreem eenvoudig te bedienen: aansluiten, indrukken, vasthouden, aflezen

Inclusief draagkoffer voor meer bescherming

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Diepte	Breedte	Hoogte	Gewicht eenheid
SI-TESTER	26mm	89 mm	149 mm	0.95 kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE