


Glazing Bar Holdfast



KENMERKEN

Voor verbinden van raamkozijnen en andere metalen structuren

SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Flensdikte (FT)	Schroefdiameter (Sc)	Diepte (D)	Hoogte (H)
GBHA	710305	Aluminium	13 mm Max	6	20mm	20 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gewicht van de eenheid
GBHA	710305	33 mm	0.04 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE