

Klem voor aardingsstang



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Uniek gestanst ontwerp zal niet barsten als de mechanische krachten toenemen

Roestvrijstalen schroefdraden zullen niet splijten als ze te strak wordt aangedraaid

Uniek intern profiel biedt trekbelasting van meer dan vier keer de UL®-96 vereisten

Geregistreerd tot UL® 96

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Materiaal	Geleidergrootte, UL	Aardingsstang diameter, nominaal	Aardingsstang diameter, effectief (Ø)	Hoogte (H)	Lengte (L)
LPC790	Koper	Klasse 1 - klasse 2 (max. 4/0)	1/2" - 3/4"	12.7 - 17.3 mm	42 mm	44.5mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Breedte (W)	Gewicht eenheid
-----------------	-------------	-----------------

LPC790	23.8 mm	0.15 kg
--------	---------	---------

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE