

Aardingsstangklem, U-bout, vertind, één geleider



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Vertinde afwerking biedt een diefstalwerende verschijning

Geschikt voor geleiders in zowel parallelle als haakse richting


SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Aardingsstangdiamete r, nominaal	Geleidergrootte, UL
GC065	Bronze, Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)	Vertind	5/8" - 3/4"	2/0 Sol - 250 kcmil Str, 70 mm ² Str - 120 mm ² Str

Geleideroriëntering (parallel of haaks)					
GC064		Geleiderformaat (in strengen)			
Nominale aardingsstang diameter	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²
5/8" verkoperde aardingsstang	Par.	Par.	Par.	Haaks	Haaks
1/8" gegalvaniseerde/roestvrijstalen aardingsstang	Par.	Par.	-	Haaks	Haaks
3/4" verkoperde aardingsstang	Par.	-	-	Haaks	Haaks
1/4" gegalvaniseerde/roestvrijstalen aardingsstang	-	-	-	Haaks	-
GC065		Geleiderformaat (in strengen)			
Nominale aardingsstang diameter	16 mm ²	25mm ² -70mm ²		95 mm ²	120 mm ²
5/8" verkoperde aardingsstang	Par.	Beide		Beide	Par.
1/8" gegalvaniseerde/roestvrijstalen aardingsstang	Par.	Beide		Beide	Par.
3/4" verkoperde aardingsstang	Par.	Beide		Beide	-
1/4" gegalvaniseerde/roestvrijstalen aardingsstang	Par.	Beide		-	-

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE