

Inspectiebehuizing, High Density Polyethyleen (HDPE)



KENMERKEN

Nominale voetgangerbelasting

Geschikt voor geringere nominale belastingen in veen

Bestand tegen chemicaliën, UV-licht en corrosie

3/8" x 2 1/2" (64 mm) met meegeleverde RVS borgbout

Dozen en deksels nesten in stappen van 83 mm (3 1/4")

Twee uitbreekopeningen van 89 x 38 mm (3 1/2" x 1 1/2") per behuizing

T416BH heeft vier extra gaten in het deksel waardoor water in de inspectiebehuizing kan komen (gebruikelijk bij chemische aardingspennen)

SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Kleur	Nominale belasting	Diameter, grondniveau (DG)	Buitendiameter (OD)	Hoogte (H)
T416B	Polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)	Groen	0.15	260mm	333 mm	254 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Gewicht eenheid
-----------------	-----------------

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE