

ISONV Equipotential Bond Kit



KENMERKEN

Gebruikt met lagere ISONV aansluitingen wanneer potentiaalvereffening vereist is

Krimpverbinding op koperen aardgeleider

SPECIFICATIES

Afwerking: Ingeblikt

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Geleidertype	Geleidergrootte
ISONVEBL50	Roestvrij staal 304 (en 1,4301), Copper	ISONV50	16 mm ² gestrand
ISONVEBL70	Roestvrij staal 304 (en 1,4301), Copper	ISONV70	16 mm ² gestrand

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE