

ISOnV maststand



KENMERKEN

Wordt gebruikt om ISOnV mastassemblages met een uitlaat te ondersteunen

Masten en kabels kunnen horizontaal worden gemonteerd en vanuit een horizontale positie in deze standaard staan

SPECIFICATIES


Materiaal: Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

Catalogusnummer	Lengte (L)	Hoogte (H)	Breedte (W)
ISONVSTAND10	1240mm	600 mm	860 mm
ISONVSTAND15	1730mm	900 mm	1205 mm
ISONVSTAND25	2860mm	1450 mm	2005 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

ISOnV maststandaard moet worden geïnstalleerd met vier betonnen bloksteunen.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE