

Alleen verbindingsmal, stroom



KENMERKEN

Reservemal die is ontworpen voor de installatie van brugverbindingen naar de kop van de rail

De verbinding wordt gemaakt binnen de grenzen van de verbindingsplaat

SPECIFICATIES

Hechtverbindingstijl: C

Materiaal: Grafiet

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Railtype	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Oriëntatie
MRR50D	547900	UIC54, UIC60	50 mm ² gevlochten	9.27mm	Links
MRR50G	547910	UIC54, UIC60	50 mm ² gevlochten	9.27mm	Rechts
PBCS6CWPRHM		85 lb tot 141 lb T-railsecties	3/0 samengesteld	14.53mm	Rechts
PBCS6CWPLHM		85 lb tot 141 lb T-railsecties	3/0 samengesteld	14.53mm	Links
PBC2WRHM		85 lb tot 141 lb T-railsecties	250 kcmil touwslag	19.05mm	Rechts
PBC2WLHM		85 lb tot 141 lb T-railsecties	250 kcmil touwslag	19.05mm	Links

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE