


Compleet laspaar voor verbindingen T8, stroom



KENMERKEN

De complete lasconstructie biedt een handige manier om brugverbindingen op de kop van de rail aan te brengen

De verbinding wordt gemaakt binnen de grenzen van de verbindingssplaat

Is inclusief malreiniger en vuursteen

SPECIFICATIES

Railtype: 85 lb tot 141 lb T-railsecties

Hechtverbindingstijl: C

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Hechtlengthe	Lasstijl
PBCT8X3		Graphite, Steel, Thermoplastisch	50 mm ² touwslag	9.13mm	177.8mm	T8
PBCT8X6	224422	Graphite, Steel, Thermoplastisch	120 mm ² touwslag	9.53mm	177.8mm	T8
PBCT82S13		Graphite, Steel, Thermoplastisch	2/0 concentrisch	10.62mm	330.2mm	T8
PBCT82J13		Graphite, Steel, Thermoplastisch	2/0 touwslag	12.19mm	330.2mm	T8

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Hechtlengthe	Lasstijl
PBCT82J9		Graphite, Steel, Thermoplastisch	2/0 touwslag	12.19mm	228.6mm	T8
PBCT8S6A13		Graphite, Steel, Thermoplastisch	3/0 samengesteld	14.53mm	330.2mm	T8
PBCT82S9		Graphite, Steel, Thermoplastisch	4/0 touwslag	15.49mm	228.6mm	T8
PBCT8Y5X5		Graphite, Steel, Thermoplastisch	95 mm ² touwslag	15.52mm	177.8mm	T8
PBCT82W13		Graphite, Steel, Thermoplastisch	250 kcmil touwslag	19.05mm	330.2mm	T8

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE