


Verbindingsband T8 matrijlasframe, voeding



KENMERKEN

Vervangend lasapparaatframe voor T8 verbindingslasapparaten

Inclusief frame met maldeksel, malgreep, malreiniger en aansteker

SPECIFICATIES

Railtype: T-railsecties van 85 lb tot 141 lb

Aansluitstijl koppelen: C

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl
PBCT8X6X	Graphite, Steel, Thermoplastisch	120 mm ² Ropelay	9.53mm	T8
PBCT82W13X	Graphite, Steel, Thermoplastisch	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T8

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE