

Lightning Card



KENMERKEN

Ideaal voor gebruik op land- en offshorewindturbines

Aan de hand van unieke serienummers kunnen gegevens worden gekoppeld aan specifieke locaties en montagetijdstippen

Standaard creditkaartformaat (CR80) met HiCo-magneetstrip

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Uitschakeldrempel	Temperatuur	Hoogte	Breedte
WTBLC10	6 - 300 kA 10/350 μ s	-30 to 80 °C	54 mm	85.6 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De kaarten zijn gekalibreerd voor het meten van een stroom in een cirkelvormige geleider met een diameter van 10 mm (0,39"). Voor afwijkende geleidervormen kan een correctiefactor worden gebruikt.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE